



Das Tastentelefon für jeden! Das Tastentelefon für Sie!



Eine neue Idee für Leute, die heute schon so telefonieren möchten, wie es übermorgen selbstverständlich sein wird: TENOtip T 4 – das Tastentelefon, das man an jede Telefonanlage anschließen kann.

An jede! Auch an Ihre. TENOtip T4 – das heißt leichter und bequemer telefonieren – tasten statt wählen. Und das bedeutet: Sie erreichen den gewünschten Teilnehmer jetzt schneller und sicherer. Das macht sich

bemerkbar. Vor allem bei Ferngesprächen, die Sie führen wollen. Das übliche Verwählen bei langen Rufnummern – oder "welche Ziffer hatte ich gerade?" – gibt's nicht mehr! TENOtip T4 funktioniert denkbar einfach:

Tip-Tip-Tip – wie beim Taschenrechner – tasten Sie die Ziffern nacheinander ein. So schnell wie Sie wollen. Und schon ist die gewünschte Rufnummer "gewählt". Die Elektronik des

TENOtip T4 denkt und arbeitet jetzt für Sie. Das heißt, die Impulsfolgen werden automatisch in der richtigen Reihenfolge und exakt in der vorgeschriebenen Geschwindigkeit ausgesendet. Und wenn Sie sich zwischendurch mal "vertippen" – auch nicht schlimm. Dann eben noch einmal. Aber jetzt ohne Zeitverlust – den Sie mit Wählscheibe gehabt hätten. TENOtip T4 – das Tastentelefon für

jeden - das Tastentelefon für Sie!

TENOtip T4 – mehr Fernsprechkomfort durch modernste Mikro-Elektronik

TENOtip T4 läßt sich an jede Fernsprech-Nebenstellenanlage anschließen. Ganz einfach. Ohne jeden Zusatz! Die Elektronik steckt im Apparat selbst. Das ist der große Vorteil. Sie müssen Ihre Fernsprechanlage nicht ergänzen oder verändern. Damit entstehen keine Kosten.

TENOtip T4 – ein Telefon "fürs Auge"

TENOtip T 4 präsentiert sich in vollendetem Design – eine perfekte Harmonie von Form und Farbe. Das Formstoffgehäuse und die obere Schale des Handapparates sind sandbeige, farngrün oder orange, alle übrigen Teile schwarz.

TENOtip T4 – die wichtigsten Daten auf einen Blick

Breite	180 mm
Höhe (einschließlich Handapparat)	94 mm
Tiefe	212 mm
Gewicht	1,3 kg

Der Klang des Zweischalenweckers wird am hinteren Rand des Gehäusebodens über Schallaustrittsschlitze abgestrahlt.

Der Handapparat – mit steckbaren Hörund Sprechkapseln – ist mit einer Wendelschnur angeschlossen. \ Die Lautstärke ist stufenlos einstellbar – vom leisen Schnarren bis zum kräftigen Läuten. /

Durch eine geriffelte Fläche auf der linken Seite der Bodenplatte läßt sich der Apparat bequem anheben. Eine Leiterplatte trägt alle elektrischen Bauteile einschließlich des Gabelumschalters.



(N)

TELEFONBAU UND NORMALZEIT 6000 FRANKFURT AM MAIN 1

Hauptverwaltung Mainzer Landstraße 128-146 · Postfach 4432 · Telefon (06 11) 2 66 - 1

100	0 BERLIN 61	Anhalter Straße 1	(0.30)	2 51 10 31	2	2000	HAMBURG 1	Holzdamm 28-34	(0.40)	28 82 - 1
480	0 BIELEFELD 1	Karolinenstraße 2	(0521)	3 05 - 1	1	3000	HANNOVER	Volgersweg 35-36	(0511)	19 44 - 1
280	0 BREMEN 1	Große Sortillienstraße 2-18	(0421)	50 98 - 1	1	5000	KOLN 41	Max-Wallraf-Straße 13	(0221)	49 00 - 1
460	0 DORTMUND 1	Heiliger Weg 78	$(02\ 31)$	54 14 - 1	1	6800	MANNHEIM	Kaiserring 2-6	(0621)	1 96 - 1
	0 DUSSELDORF	Grafenberger Allee 78-80	(02 11)	68 82 - 1	8	8000	MÜNCHEN 22	Herzog-Rudolf-Straße 4-6	(0.89)	21 03 - 1
	0 ESSEN 1	Christophstraße 18-20	(02 01)	79 44 01		8500	NÜRNBERG 16	Sulzbacher Straße 9	(0911)	53 94 - 1
600	00 FRANKFURT/M. 1		(06 11)	75 96 - 1		6600	SAARBRÜCKEN 6	An der Christ-König-Kirche 10	(0681)	5 60 71
780	00 FREIBURG	Haslacher Straße 43	(07 61)	4 98 - 1		7000	STUTTGART	Sattlerstraße 1	(0711)	20 85 - 1

und in 270 weiteren Orten in der Bundesrepublik Deutschland sowie in mehr als 50 Ländern aller fünf Kontinente